

Garant**porte-outil filetage int., droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 60/16mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 272171 60/16 |
| GTIN | 4045197430717 |
| Classe d'article | 21W |

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 29 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Vis pour plaquette | 279810 2 |
| Déport L_3 | 16,3 mm |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Sous-plaquette 1,5° | 272620 1,5 |
| Vis pour sous-plaquette | 279824 1 |
| Ø queue D_5 | 32 mm |
| Largeur de collet L_4 | 25 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10 | 674248 TX10 |
| Vis de serrage Type 2 | 279810 2 |
| Vis pour sous-plaquette Type 1 | 279824 1 |
| Vis de serrage | 272500 |
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré | 272620 1,5 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |