

Garant**Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 40 A = 100, Ø mandrin d1: 32mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300845 32 |
| GTIN | 4045197285171 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT – Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

| | |
|---|--------|
| Ø mandrin d ₁ | 32 mm |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 32 |
| Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 |
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 38 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement | 24 mm |
| Ø ext. D | 58 mm |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 |
| Ø serrage D ₁ | 32 mm |
| Support | SA 40 A = 100 |
| Norme | DIN 6358 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrin porte-fraise |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40 | 308700 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40 | 308610 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308650 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40 |
| TiretteType B Pour cône 40 | 308640 40 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm | 309860 40 |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M | 308670 40M |
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308635 40 |

| | |
|--|-----------|
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40 | 308740 40 |
| Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40 | 308625 40 |
| Tirette Type A Pour cône 40 | 308600 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm | 309870 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40 | 308660 40 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40 | 308605 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40 | 308620 40 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm | 309840 32 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 32 mm | 309860 32 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm | 309840 40 |
| Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 32 mm | 309870 32 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40 | 308615 40 |