

**Garant****Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:****Avec angle d'inclinaison fixe.****Avec arrosage interne.****Utilisation:**

Pour filetages à pas gros M20×2,5; M22×2,5 et M24×3.

**Description technique**

Vis pour plaquette	279810 5
Taille plaquette	16 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	17 mm
Déport L <sub>3</sub>	10,3 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Angle d'inclinaison	1,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10	674248 TX10
Vis de serrage Type 5	279810 5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200