

Garant
Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 40 court, Ø mandrin d1: 16mm

Données de commande

N° commande	301015 16
GTIN	4045197285591
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16
Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø mandrin d ₁	16 mm
Longueur de col cote A	35 mm

Ø ext. D	38 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm	309860 16
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40

Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M