

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 12/6mm

**Données de commande**

N° commande	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	6,35 mm
Vis pour plaquette	279810 6
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	non
Ø queue D_s	12 mm
Angle d'inclinaison	2,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 6	279810 6
-----------------------	----------

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200