

**Garant****Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette L: 12/16mm****Données de commande**

N° commande	272001 12/16
GTIN	4045197644152
Classe d'article	21W

**Description**

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Taille de queue	12 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	16 mm
Sous-plaquette 1,5°	272600 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 2
Longueur totale L	83 mm
Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

**Accessoires**

Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageER/IL Angle d'inclinaison 1,5 degré	272600 1,5
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Vis de serrage	272500
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10	674248 TX10
Vis de serrage Type 2	279810 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500