

HOLEX®
Mandrin porte-fraise combiné Type A, SA 50 A = 100, Ø mandrin d1: 40 mm

Données de commande

N° commande	300980 40
GTIN	4045197145604
Classe d'article	32A

Description
Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip.

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600; 308806, clés de serrage AB 308810 – 308830, clé spéciale 309840.

Norme: DIN 6358

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 6 µm

Ø ext. D: 70 mm

Longueur mandrin de fraisage L₃ avec bague d'entraînement: 27 mm

Longueur mandrin de fraisage L₄: 41 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860: 40

Bague d'entraînement de rechange 309870: 40

Clé spéciale adaptée 309840: 40

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	41 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	27 mm
Ø mandrin d ₁	40 mm
Clé spéciale adaptée 309840	40
Vis de serrage de fraise de rechange 309860	40
Bague d'entraînement de rechange 309870	40
Ø ext. D	70 mm
Support	SA 50 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308820 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50

Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm	309870 40
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50