

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 26/6mm

**Données de commande**

N° commande	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec angle d'inclinaison fixe. Queue en **carbure monobloc.**

Avec arrosage interne.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	6,35 mm
Vis pour plaquette	279810 6
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D_s	6 mm
Angle d'inclinaison	2,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
-----------------------------------------------------------	------------

Vis de serrage Type 6	279810 6
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200