

Garant**porte-outil filetage int., droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 170/22mm**

Données de commande

N° commande	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 3
Ø pré-perçage min. D_{min}	39 mm
Déport L_3	21,5 mm
Taille plaquette	22 mm
Longueur totale L	250 mm
Arrosage interne	oui
Sous-plaquette 1,5°	272626 1,5
Vis pour sous-plaquette	279824 2
Ø queue D_5	32 mm
Largeur de collet L_4	32 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	279824 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Vis de serrage Type 3	279810 3
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272626 1,5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500