

Garant
**Jeu de plaquettes de 16 à profil partiel pour circlips rond, droite, HB7010,
Type: ER/IR**

Données de commande

N° commande	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Classe d'article	21J

Description
Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997 – 272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

Contenu:

Profil partiel DIN 7993: 271025 réf. 0,4; 0,6; 0,9; 1 271035 réf. 0,6; 0,9; 1

Sous-plaquette: Codes art. 272604 et 272624 réf. S

Description technique

Sens de l'usinage	droite
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7010
Rainures suivant la norme	DIN 7993
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Sous-plaquette pour porte-outils Angle d'inclinaison S degré	272604 S
Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite Gorge R 1 mm	271025 1
Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 int., droite Gorge R 0,6 mm	271035 0,6
Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 int., droite Gorge R 1 mm	271035 1
Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite Gorge R 0,9 mm	271025 0,9
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison S degré	272624 S

Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite Gorge R
0,4 mm

271025 0,4

Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite Gorge R
0,6 mm

271025 0,6