

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 100/16mm

**Données de commande**

N° commande	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.
Avec arrosage interne.

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Déport L ₃	11,3 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	20 mm
Vis pour plaquette	279810 5
Longueur totale L	150 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D ₅	16 mm
Angle d'inclinaison	1,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 5	279810 5
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200