

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 22/9,3mm

**Données de commande**

N° commande	272101 22/9,3
GTIN	4045197430557
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 7
Taille plaquette	9,3 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Longueur totale L	87 mm
Arrosage interne	non
Ø queue D_s	10 mm
Angle d'inclinaison	2,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 7	279810 7
-----------------------	----------

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX5

674248 TX5

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200