

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette L: 25/22mm****Données de commande**

N° commande	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Classe d'article	21W

**Description**

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Description technique**

Sous-plaquette 1,5°	272616 1,5
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 3
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Taille de queue	25 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 2
Longueur totale L	155 mm
Taille plaquette	22 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

**Accessoires**

Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 1,5 degré	272616 1,5
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Vis de serrage Type 3	279810 3
Vis pour sous-plaquette Type 2	279824 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500