

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette L: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Sous-plaquette 1,5°	272600 1,5
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 2
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Longueur totale L	153 mm
Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageER/IL Angle d'inclinaison 1,5 degré	272600 1,5
Vis de serrage	272500
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Vis de serrage Type 2	279810 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500