

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette L: 32/22mm****Données de commande**

N° commande	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Sous-plaquette 1,5°	272616 1,5
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 3
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 2
Longueur de tête L ₁	36 mm
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	175 mm
Taille plaquette	22 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	279824 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 1,5 degré	272616 1,5
Vis de serrage Type 3	279810 3
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500