

**Garant**

**Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 40 moyen, Ø mandrin d1: 40mm**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 301025 40     |
| GTIN             | 4045197646040 |
| Classe d'article | 31A           |

## Description

### Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

### Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

## Description technique

|  |       |
|--|-------|
| Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>          | 27 mm |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40    |
| Longueur de col cote A                               | 70 mm |
| Ø mandrin d <sub>1</sub>                             | 40 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840                          | 40    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø ext. D   | 89 mm                           |
| Ø serrage D <sub>1</sub>                             | 40 mm                           |
| Support  | SA 40 moyen                     |
| Norme  | DIN 6357                        |
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-1                      |
| Forme  | ADB                             |
| Arrosage   | Non obturable                   |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 6 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises          |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Tirette Type A Pour cône 40                                   | 308600 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40         | 308740 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40                              | 308795 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40                                  | 308660 40 |
| Tirette étanche Pour cône 40                                  | 308635 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40                              | 308760 40 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm                             | 309840 40 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 40                          | 308620 40 |
| Tirette Type B Pour cône 40                                   | 308640 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40                        | 308605 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40                              | 308765 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40        | 308802 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40        | 308806 40 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40 | 308700 40 |
|   | 308625 40 |

TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40

Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm

309860 40

TiretteMazak, type A Pour cône 40M

308670 40M

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40

308820 40

Tirette 60°étanche Pour cône 40

308785 40

Tirette 90°étanche Pour cône 40

308790 40

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40

308801 40

Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40

308615 40

Tiretteétanche, type A Pour cône 40

308610 40

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40

308830 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40

308630 40

Tiretteétanche, type B Pour cône 40

308650 40