

**Garant**

**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 43/9,3mm**

**Données de commande**

N° commande	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Classe d'article	21W

**Description**

**Exécution:**  
**Avec angle d'inclinaison fixe.**

**Description technique**

Taille plaquette	9,3 mm
Vis pour plaquette	279810 7
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	8 mm
Longueur totale L	109 mm
Arrosage interne	non
Ø queue $D_s$	10 mm
Angle d'inclinaison	2,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Vis de serrage Type 7	279810 7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

---

659957 200