

**Garant**

**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 0,5°, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 32/11mm**

**Données de commande**

N° commande	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Classe d'article	21W

**Description**

**Exécution:  
Avec angle d'inclinaison fixe.**

**Description technique**

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Déport $L_3$	8,9 mm
Vis pour plaquette	279810 4
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue $D_s$	16 mm
Angle d'inclinaison	0,5 degré
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

Vis de serrage Type 4	279810 4
-----------------------	----------

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500