

Garant
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 100, Ø mandrin d1: 32mm


Données de commande

N° commande	300950 32
GTIN	4045197285423
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT – Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Bague d'entraînement de rechange 309870	32
Longueur mandrin de fraisage L ₄	38 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø mandrin d ₁	32 mm
Clé spéciale adaptée 309840	32

Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	24 mm
Ø ext. D	58 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	SA 50 A = 100
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 32 mm	309860 32
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50

Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 32 mm	309870 32
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50