

**Garant****Barre d'alésage, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 120/16mm**

## Données de commande

N° commande	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Classe d'article	21W

## Description

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	24 mm
Déport $L_3$	13,4 mm
Taille plaquette	16 mm
Vis pour plaquette	279810 2
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Sous-plaquette 1,5°	272630 1,5
Ø queue $D_5$	20 mm
Largeur de collet $L_4$	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis de serrage	272500
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272630 1,5
Vis de serrage Type 2	279810 2
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10	674248 TX10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500