

Garant**Barre d'alésage, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 60/16mm**

Données de commande

N° commande	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 2
Taille plaquette	16 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	29 mm
Déport L_3	16,3 mm
Longueur totale L	250 mm
Arrosage interne	oui
Sous-plaquette 1,5°	272630 1,5
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Ø queue D_5	32 mm
Largeur de collet L_4	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272630 1,5
Vis de serrage	272500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vis de serrage Type 2	279810 2
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500