

**Garant****Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésage ER/IL, Angle d'inclinaison: 0,5degré****Données de commande**

N° commande	272600 0,5
GTIN	4045197371157
Classe d'article	21J

**Description****Exécution:**

Pour filetages extérieurs à droite (ER) et filetages intérieurs à gauche (IL).

**Utilisation:**

**Pour la réalisation de filetages normalisés.** A utiliser avec les plaquettes 270700 – 271900.

**Remarque(s):**

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

**Description technique**

Angle d'inclinaison	0,5 degré
Angle suivant graphique	TS 63
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Extérieur
Pour dim. plan L	16 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Garant sous plaquette

