

**Garant****Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 50 court, CM intérieur: 4****Données de commande**

N° commande	301170 4
GTIN	4045197285935
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**GARANT** – Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Cône morse intérieur	4
Longueur de col cote A	95 mm
Ø ext. D	48 mm
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

## Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50