

**HOLEX®**
**Douille de réduction pour queue CM Type A, SA 40 court, MK intérieur: 3**

**Données de commande**

N° commande	301240 3
GTIN	4045197145970
Classe d'article	32A

**Description**
**Exécution:**

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308810– 308830.

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min<sup>-1</sup>

Précision de concentricité: ≤ 8 μm

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 40 mm

**Description technique**

Longueur de col cote A	70 mm
Cône morse intérieur	3
Ø ext. D	40 mm
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 8 μm

## Accessoires

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
	308810 40

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872  
Pour cône 40 SA

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308795 40

Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M

308670 40M

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour  
cône 40 SA

308812 40

Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour  
cône 40

308801 40

Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône  
40 SA

308820 40

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône  
40

308630 40

Tirette 60° étanche Pour cône 40

308785 40