

Garant**Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésage ER/IL, Angle d'inclinaison: 4,5degré****Données de commande**

N° commande	272600 4,5
GTIN	4045197371072
Classe d'article	21J

Description**Exécution:**

Pour filetages extérieurs à droite (ER) et filetages intérieurs à gauche (IL).

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages normalisés. A utiliser avec les plaquettes 270700 – 271900.

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Angle d'inclinaison	4,5 degré
Angle suivant graphique	HEMO production 150/200
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Extérieur
Pour dim. plan L	16 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Garant sous plaquette

