

Garant**Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 50 A = 100, Ø mandrin d1: 27mm**

Données de commande

N° commande	301130 27
GTIN	4045197285799
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	27
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Longueur de col cote A	100 mm
Ø mandrin d ₁	27 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	21 mm

Ø ext. D	60 mm
Ø serrage D ₁	27 mm
Support	SA 50 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 27 mm	309860 27
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50