



Chargeur, Type: 8PLUS



Données de commande

N° commande	081590 8PLUS
GTIN	4013674207442
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec **surveillance individuelle** et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et **charge d'entretien**. Tension d'entrée 100–240 V. Avec **mode de rafraîchissement** pour réactiver des piles "épuisées". Le chargeur Energy 8 plus détermine automatiquement le courant de charge optimal pour les piles insérées et les recharge jusqu'à 1000 mA à l'aide d'un procédé de charge rapide.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1-3 × Baby C ou 1-2 × Mono D / bloc 9 V.

Interface: Interface Digimatic

Tension nominale: 100 - 240 V

Courant de charge maximal: 1 A

Nombre maximal d'emplacements de charge: 8

Longueur: 191 mm

Largeur: 172 mm

Hauteur: 57 mm

Description technique

Nombre maximal d'emplacements de charge	8
Courant de charge maximal	1 A
Largeur	172 mm
Longueur	191 mm
Hauteur	57 mm
Tension nominale	100 - 240 V
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Chargeurs