

**Garant****Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésage EL/IR, Angle d'inclinaison: -0,5degré****Données de commande**

N° commande	272610 -0,5
GTIN	4045197368720
Classe d'article	21J

**Description****Exécution:**

Pour filetages extérieurs à gauche (EL) et filetages intérieurs à droite (IR).

**Utilisation:**

**Pour la réalisation de filetages normalisés.** A utiliser avec les plaquettes 270700 – 271900.

**Remarque(s):**

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

**Description technique**

Angle d'inclinaison	-0,5 degré
Angle suivant graphique	Porte-outils Multifix AA
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Extérieur
Pour dim. plan L	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Garant sous plaquette

