

HOLEX®

Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, MK intérieur: 1



Données de commande

N° commande	301160 1
GTIN	4045197145888
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308810– 308830.

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: AD

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 12000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 8 µm

Longueur de col cote A: 50 mm

Ø ext. D: 25 mm

Description technique

Cône morse intérieur	1
Longueur de col cote A	50 mm
Ø ext. D	25 mm
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 μm

Accessoires

Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40