

LOCTITE.**Colle bicomposante, ID fabricant: 3090**

Données de commande

N° commande	083371 3090
GTIN	4058093009079
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

Pour assemblages fixes et durables de divers matériaux comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre. Résistance au cisaillement et au pelage élevées. Cyanoacrylate bicomposant avec grand pouvoir de remplissage (jusqu'à 5 mm) et durcissement rapide. **Pour applications en hauteur et surfaces verticales.**

Description technique

Résistance à la traction et au cisaillement	15,1 N/mm ²
Référence fabricant	LOCTITE 3090
Viscosité dynamique	18000 mPas
Temps de traitement	90 s
Résistance à la traction	28 N/mm ²
Propriété	ne pénètre pas

Fiche technique

Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Forme	liquide
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Couleur	transparent
pour matériau	Papier
pour matériau	Cuir
pour matériau	Tissu
pour matériau	Plastique
pour matériau	Bois
pour matériau	Matériaux poreux
Plage de températures	-20 °C
Température de stockage	2 °C
Contenance	10 g
Dureté suivant Shore A	79
Température de traitement	5 - 30 °C
Densité	1,05 g/cm ³
Utilisable après	24 min
Maniabilité après	1,5 - 3 min
Ecart maximal	5 mm
Type de produit	Colle bicomposante