

Garant
Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 50 court, Ø mandrin d1: 40mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301090 40 |
| GTIN | 4045197285768 |
| Classe d'article | 31A |

Description
Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Avec 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.

Description technique

| | |
|--|-------|
| Clé spéciale adaptée 309840 | 40 |
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 |
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 27 mm |
| Ø mandrin d ₁ | 40 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Longueur de col cote A | 50 mm |
| Ø ext. D | 89 mm |
| Ø serrage D ₁ | 40 mm |
| Support | SA 50 court |
| Norme | DIN 6357 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Arrosage | Non obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm | 309840 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 50 | 308785 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308795 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50 | 308720 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50 | 308605 50 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm | 309860 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308650 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308760 50 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50 | 308830 50 |
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm | 309860 50 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm | 309840 50 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50 | 308620 50 |

| | |
|---|-----------|
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 | 308740 50 |
| TiretteType A Pour cône 50 | 308600 50 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 50 | 308610 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50 | 308765 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50 | 308790 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50 | 308615 50 |
| TiretteType B Pour cône 50 | 308640 50 |
| Tiretteétanche Pour cône 50 | 308660 50 |