

HOLEX®
Douille de réduction pour queue CM Type A, SA 50 court, MK intérieur: 3

Données de commande

N° commande	301260 3
GTIN	4045197146007
Classe d'article	32A

Description
Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308810– 308830.

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 8 µm

Longueur de col cote A: 65 mm

Ø ext. D: 40 mm

Description technique

Longueur de col cote A	65 mm
Cône morse intérieur	3
Ø ext. D	40 mm
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 μm

Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308820 50

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872
Pour cône 50 SA

308810 50