

Garant
Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 50 A = 160, Ø mandrin d1: 32mm

Données de commande

N° commande	301150 32
GTIN	4045197285843
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Ø mandrin d ₁	32 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	24 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Longueur de col cote A	160 mm
Clé spéciale adaptée 309840	32

Ø ext. D	78 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	SA 50 A = 160
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 32 mm	309860 32
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm	309840 32
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50