

**Garant****Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésage ER, Angle d'inclinaison: 1,5degré****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 272606 1,5    |
| GTIN             | 4045197371294 |
| Classe d'article | 21J           |

**Description****Exécution:**

Pour filetage extérieur à droite (EL).

**Utilisation:**

**Pour la réalisation de filetages normalisés.** A utiliser avec les plaquettes 270700 – 271900.

**Remarque(s):**

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

**Description technique**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Angle d'inclinaison                 | 1,5 degré                 |
| Angle suivant graphique             | Etau pour perceuses, bleu |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | Extérieur                 |
| Pour dim. plan L                    | 22 mm                     |
| Type d'utilisation                  | droite                    |
| Type de produit                     | Garant sous plaquette     |

