



## Douille de réduction pour queue CM Type A, SA 50 court, MK intérieur: 4



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 301260 4      |
| GTIN             | 4045197146014 |
| Classe d'article | 32A           |

### Description

#### Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308810– 308830.

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min<sup>-1</sup>

Précision de concentricité: ≤ 8 μm

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 48 mm

### Description technique

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Cône morse intérieur   | 4           |
| Longueur de col cote A | 70 mm       |
| Ø ext. D               | 48 mm       |
| Support                | SA 50 court |
| Norme de porte-outils  | DIN 69871   |
| Norme de porte-outils  | ISO 7388-1  |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Forme  | A                               |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 8 μm                          |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Tirette 90° étanche Pour cône 50   | 308790 50 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 50   | 308785 50 |
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872<br>Pour cône 50 SA | 308810 50 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50                                     | 308620 50 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50                    | 308740 50 |
| Tirette étanche, type A Pour cône 50                                     | 308610 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50   | 308765 50 |
| Tirette étanche Pour cône 50   | 308660 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50                                   | 308605 50 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 50   | 308760 50 |
| Tirette étanche, type B Pour cône 50                                     | 308650 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50                          | 308615 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône<br>50         | 308700 50 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 50   | 308795 50 |
| Tirette Type B Pour cône 50  | 308640 50 |
| Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône<br>50 SA        | 308820 50 |
| Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour<br>cône 50 SA  | 308812 50 |
| Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50<br>SA         | 308830 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône<br>50         | 308720 50 |

Tirette Type A Pour cône 50

308600 50