


CCMW 09T304, KBN05M, Type: ME

Données de commande

N° commande	265632 ME
GTIN	4960664598861
Classe d'article	25H

Description
Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN05M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 200 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min
Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'arête de coupe	ME

Nuance	KBN05M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	CCMW 09T304
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN05M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		