

Garant**Jeu de sous-plaquettes, Type: IL****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 272650 IL |
| GTIN | 4045197371720 |
| Classe d'article | 21J |

Description**Contenu:**

10 pc.: 272630

Réf. -1,5; -0,5; 0; 0,5;

3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Description technique

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Sens de l'usinage | Gauche |
| Pour dim. plan L | 16 mm |
| Type de produit | Garant sous plaquette |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 3,5 degré | 272630 3,5 |
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré | 272630 1,5 |

| | |
|--|------------|
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 0 degré | 272630 0 |
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 4,5 degré | 272630 4,5 |
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 2,5 degré | 272630 2,5 |
| Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 0,5 degré | 272630 0,5 |