



DCMW 11T304, KBN05M, Type: ME



Données de commande

N° commande	265686 ME
GTIN	4960664598991
Classe d'article	25H

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN05M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 200 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr
Type d'arête de coupe	ME
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm

Nuance	KBN05M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	DCMW 11T304
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN05M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		