

**CCMW 09T308, KBN25M, Type: ME****Données de commande**

N° commande	265640 ME
GTIN	4960664528820
Classe d'article	25H

Description**Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN25M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 200 m/min

Description technique

Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	ME
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min

Nuance	KBN25M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	CCMW 09T308
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN25M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	moyennement adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		