

Garant
Plaquette de tronçonnage à droite, HB7035, Largeur de gorge w: 2,2mm

Données de commande

N° commande	273150 2,2
GTIN	4045197143235
Classe d'article	21J

Description
Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Rayon d'angle: 0,2 mm

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm/tr

Description technique

Largeur de gorge w	2,2 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	droite

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		