



Radio sans fil / secteur, Type: M18RC



Données de commande

N° commande	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d'eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.

- **Fonction de charge pour batteries 18 V de Milwaukee.**
- **Fonction Bluetooth avec portée de 30 m.**
- **Sortie USB 12 V pour recharger des téléphones portables ou brancher des appareils audio portatifs.**
- **Fonctionne avec les batteries 18 V de Milwaukee ou sur secteur 230 V.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
------------------------	------

Hauteur	381 mm
Longueur	304 mm
Poids	7,7 kg
Référence fabricant	M18RC-0
Largeur	304 mm
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Nombre de batteries incluses	0
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Radios

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC