

Garant
Jeu de sous-plaquettes, Type: IR

Données de commande

N° commande	272650 IR
GTIN	4045197371706
Classe d'article	21J

Description
Contenu:

10 pc.: 272620

Réf. -1,5; -0,5; 0; 0,5;

2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

272624 réf. S

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Sens de l'usinage	droite
Pour dim. plan L	16 mm
Type de produit	Garant sous plaquette

Accessoires

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 0,5 degré	272620 0,5
	272620 2,5

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison
2,5 degré

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison
-1,5 degré

272620 -1,5

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison
4,5 degré

272620 4,5

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison
1,5 degré

272620 1,5

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison
-0,5 degré

272620 -0,5

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 0
degré

272620 0

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison
3,5 degré

272620 3,5

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison S
degré

272624 S