

**Garant****Plaquette de tronçonnage à droite, HB7035, Largeur de gorge w: 4,1mm****Données de commande**

N° commande	273150 4,1
GTIN	4045197143259
Classe d'article	21J

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Rayon d'angle: 0,2 mm

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/tr**Description technique**

Largeur de gorge w	4,1 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Condition de coupe	Fortement intermittente
Nuance	HB7035
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	droite

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		