



DCMW 11T302, KBN35M, Type: ME



Données de commande

N° commande	265684 ME
GTIN	4960664544196
Classe d'article	25H

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT. MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN35M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,08 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 200 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	ME
Avance f	0,08 - 0,15 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min

Nuance	KBN35M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	DCMW 11T302
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	KBN35M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		