

Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HU7310, Largeur de gorge w: 3,1mm****Données de commande**

N° commande	273310 3,1
GTIN	4045197600844
Classe d'article	21J

Description**Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Largeur de gorge w	3,1 mm
Avance f	0,1 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU7310
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	300 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	230 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		