

Garant
**Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
26/5,1 mm**

Données de commande

N° commande	273551 26/5,1
GTIN	4045197698988
Classe d'article	21W

Description
Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 100 mm

Largeur b₂: 4 mm

Hauteur h₁: 21,4 mm

Longueur totale L_{tot}: 110 mm

Profondeur gorge max. t_{max}: 80 mm

Description technique

Pour Ø pièce max.	100 mm
Largeur b ₂	4 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Largeur de gorge w	5,1 mm
Hauteur h ₁	21,4 mm
Longueur totale L _{tot}	110 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	80 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage