

**Garant**

**Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h<sub>5</sub> / largeur gorge w: 32/2,2 mm**



## Données de commande

N° commande	273551 32/2,2
GTIN	4045197698995
Classe d'article	21W

## Description

### Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

### Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 60 mm

Largeur b<sub>2</sub>: 1,6 mm

Hauteur h<sub>1</sub>: 25 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 150 mm

Profondeur gorge max. t<sub>max</sub>: 25 mm

## Description technique

Largeur de gorge w	2,2 mm
Pour Ø pièce max.	60 mm
Largeur b <sub>2</sub>	1,6 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	25 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	150 mm
Profondeur gorge max. t <sub>max</sub>	25 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage