


**Garant****Plaquette de tronçonnage neutre, CU7033, Largeur de gorge w: 2,2mm****Données de commande**

N° commande	273300 2,2
GTIN	4045197143396
Classe d'article	21J

**Description****Utilisation:**

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Rayon d'angle: 0,2 mm

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/tr**Description technique**

Largeur de gorge w	2,2 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7033
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		