

Garant
Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w: 19/3,1 mm

Données de commande

N° commande	273551 19/3,1
GTIN	4045197698940
Classe d'article	21W

Description
Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Rainurage axial possible: non

Pour Ø pièce max.: 45 mm

Largeur b₂: 2,35 mm

Hauteur h₁: 15,7 mm

Longueur totale L_{tot}: 86 mm

Profondeur gorge max. t_{max}: 20 mm

Description technique

Hauteur de lame h ₅	19 mm
Largeur b ₂	2,35 mm
Largeur de gorge w	3,1 mm
Pour Ø pièce max.	45 mm
Hauteur h ₁	15,7 mm
Longueur totale L _{tot}	86 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	20 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage