



## Ponceuse à bande GIS, Type: 790229



### Données de commande

N° commande	077612 790229
GTIN	2050001676740
Classe d'article	03H

### Description

#### Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie:

**Robuste**, et équipée de **moteurs extrêmement puissants**.

- **Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.**
- **Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Système de fixation de bande breveté,**
- **Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.**

La GIS est la solution idéale pour tous ceux qui ne recherchent qu'une ponceuse à bande sans possibilités d'extension. La construction robuste et compacte ainsi que le maniement aisé garantissent d'excellents résultats. Hauteur de travail aisément réglable, collecteur de copeaux.

#### Livraison:

Avec pied de machine, fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive 2000 mm; grain 36.

#### Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

### Description technique

## Fiche technique

Référence fabricant	GIS 75
Largeur de bande	75 mm
Longueur ruban	2000 mm
Poids	74 kg
Vitesse de rotation max.	3000 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ponceuses à bande

## Accessoires

Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558453 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558453 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40	558310 40
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558453 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558454 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558454 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558453 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558454 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558454 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120	558310 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60	558310 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80	558310 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558456 36